



BA7A100040

PVC BA7A 100x40mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçığı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 100 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 40 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolun derecesi 125

Dahili/faydalı kesit 3328 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolun derecesi 89

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolun derecesi 173

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHs gönüllü uyum

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No