



BA7A25025

PVC BA7A 25x25mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 25 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 25 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk taş grisi

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 10

Dahili/faydalı kesit 275 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 7

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 14

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

Yanmaz sınıflandırma M1

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı -5...60 °C