



BA7A40040

PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 40 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 40 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolun derecesi 35

Dahili/faydalı kesit 1018 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolun derecesi 25

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolun derecesi 49

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Yanmaz sınıflandırma M1

