



BA7A40060

## PVC BA7A 40x60mm gri oluklu pano kanalı

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bükülgen Hayır

#### Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

#### Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

#### Boyutlar

Kanal yüksekliği 40 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 60 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

#### Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

#### Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 54

Dahili/faydalı kesit 1568 mm<sup>2</sup>

Kablo sayısı 2,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 39

Kablo sayısı 1,0 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 75

#### Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Yanmaz sınıflandırma M1

