



BA7A40060

PVC BA7A 40x60mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 40 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 60 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk taş grisi

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 54

Dahili/faydalı kesit 1568 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 39

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 75

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

Yanmaz sınıflandırma M1

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı -5...60 °C