



BA7A60025

PVC BA7A 60x25mm gri oluklu pano kanalı

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 60 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 25 mm

Kurulu ürünün genişliği 25 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 39

Dahili/faydalı kesit 1045 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 28

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 54

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Yanmaz sınıflandırma M1

