



BA7A80040

## PVC BA7A 80x40mm gri oluklu pano kanalı

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bükülgen Hayır

#### Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

#### Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

#### Boyutlar

Kanal yüksekliği 80 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 40 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

#### Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

#### Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 97

Dahili/faydalı kesit 2498 mm<sup>2</sup>

Kablo sayısı 2,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 69

Kablo sayısı 1,0 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 135

#### Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Yanmaz sınıflandırma M1

