



CZ001

Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu	kırpılmış
-----------------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 440 V
--------------------------	-------------

Frekans	50 Hz
---------	-------

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	500 V
-------------------------	-------

DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 250 V
-----------------------------	------------

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	6 A
---------------------------------------	-----

Anma akımı	6 A
------------	-----

I _{minimum} = f (U = 230 V AC)	6 A
---	-----

I _{minimum} = f (U = 230 V DC)	0.6 A
---	-------

Elektrik devresi için I _{minimum} =f(U=400V AC)	3 A
--	-----

Boyutlar

Kurulu ürünün genişliği	18 mm
-------------------------	-------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.1 W
---	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	6000
--	------

Mekanik operasyon sayısı	12000
--------------------------	-------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
-------------	-------

Fabrikada monte edilmiş	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	4mm ²
--------------------------------	------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	6mm ²
-----------------------------	------------------

Kontaktların türü	yardımcı kontak 1NK+1NA alarm kontak 1NK+1NA
-------------------	--

Bağlantı tipi	vidalı
---------------	--------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
INV kontaklarının adeti	0

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95% / 80°C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C