



CZ001

## Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu	kırpılmış
-----------------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 440 V
--------------------------	-------------

Frekans	50 Hz
---------	-------

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	500 V
-------------------------	-------

DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 250 V
-----------------------------	------------

#### Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	6 A
---------------------------------------	-----

Anma akımı	6 A
------------	-----

Iminimum = f (U = 230 V AC)	6 A
-----------------------------	-----

Iminimum = f (U = 230 V DC)	0.6 A
-----------------------------	-------

Elektrik devresi için Iminimum=f(U=400V AC)	3 A
---	-----

#### Boyutlar

Kurulu ürünün genişliği	18 mm
-------------------------	-------

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.1 W
---	-------

#### Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	6000
--	------

Mekanik operasyon sayısı	12000
--------------------------	-------

#### Kurulum, montaj

Fabrikada monte edilmiş	Hayır
-------------------------	-------

#### Ekipman

NC kontaklarının adeti	1
------------------------	---

NO kontaklarının adeti	1
------------------------	---

INV kontaklarının adeti	0
-------------------------	---

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

**Kullanım kořulları**

çalıştırma sıcaklığı

-25...60 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-40...80 °C