



EE600



IP55

PIR 220 / 360° LED Projektör, beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu Vidalı

Fonksiyonlar

Çalışma modu test modu ile

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

Güç

Halojen anahtarlama kapasitesi 230V 410 W

Akkor ampul gücü 300 W

Dayanıklılık

LED'in kullanım ömrü ≈ 7300 sa

Algılama

Ayarlanabilir algılama açısı 220...360 °

Yerde algılama alanı Ø ≈ 24 m

Ön algılama mesafesi 12 m

Yan algılama mesafesi 12 m

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Lümen 3400 lm

LED kontrolü

Güç LED 60 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar 300 W

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

kurulum modu vida kapağı için

Baęlantı

baęlantı tipi

1 ila 1,5 mm²**Ayarlar**

Ayarlanabilen tepki deęeri hassasiyeti

Evet

Emniyet

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II

Kullanım kořulları

alıřtırma sıcaklıęı

-20...40 °C

Saklama/tařıma sıcaklıęı

-20...60 °C

Kimlik

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

ana tasarım hattı

Hareket dedektörleri