




EE815B

IP41



Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Güç

Halojen anahtarlama kapasitesi 230V 2300 W

Fluo kompanse edilmemiş lambalarla maksimum güç 1000 W

Akkor ampul gücü 2300 W

Konv. transformatörlü alçak voltaj halojen lambalar için çıkış başına maks. güç 1500 W

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

Materyaller

Renk beyaz

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Hayır

Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen EE807, EE808

Emniyet

Koruma sınıfı Koruma sınıfı II