



EE816B

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

Algılama

Algılama açısı 360 °

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 6 m

Materyaller

Renk beyaz

Malzeme plastik

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Hayır

Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen EE807, EE808

Yatay algılama açısı 360 °