



EE816B

### Teknik özellikler

#### Mimari

Bus sistemi olmadan

#### Güç kaynağı

Besleme gerilimi 230 V +10% / -15%

#### Algılama

Algılama açısı 360 °

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 6 m

#### Materyaller

Renk beyaz

Malzeme plastik

#### Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

#### Bağlantı

yük tipi 24 DALI / DSI balastları

#### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Hayır

#### Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen EE807, EE808

Yatay algılama açısı 360 °