



EE862

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	olmadan
-------------	---------

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği	2.5 m
--------------------------------	-------

Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V +10% / -15%
------------------	-------------------

Algılama

Algılama açısı	220 °
Ön algılama mesafesi	16 m
Yan algılama mesafesi	10 m

Materyaller

Malzeme	plastik
---------	---------

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı	5 / 1000 Lux
-------------------------	--------------

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği	4 m
----------------------------	-----

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
--	------

Ekipman

Uzaktan kontrol edilebilen	EE806
Yatay algılama açısı	220 °