



EE873

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	olmadan
-------------	---------

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Boyutlar

Monte edilen ürünün yüksekliği	2.5 m
--------------------------------	-------

Güç

Akkor ampul gücü	2300 W
------------------	--------

Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V AC
------------------	----------

Algılama

Algılama açısı	220 / 360 °
----------------	-------------

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı	5 / 1000 Lux
-------------------------	--------------

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği	4 m
----------------------------	-----

Bağlantı

bağlantı tipi	hızlı bağlantı
---------------	----------------

Kontakların türü	değişken kontak
------------------	-----------------

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
--	------

Gecikmeli zaman aralığı	5s ila 30 dk
-------------------------	--------------

Emniyet

Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
---------------	------------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...55 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...60 °C
--------------------------	-------------