



FD22GN

Vega D, siva üstü, 450x550x193mm, 48 Modül, boş

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	siva üstü montaj
----------------	------------------

Konfigürasyon

modül sayısı	48
--------------	----

Elektrik akımı

Anma akımı	160 A
------------	-------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	193 mm
İç derinlik	193 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	450 mm
Kurulu ürünün genişliği	550 mm
Bölme birimlerindeki genişlik	24
Yan duvar malzemesinin kalınlığı	1 mm

Kapak, kapı

Kapak tipi	Çentik ile
Şeffaf kapak veya kapı	Hayır

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey işleme tipi	toz boya kaplı

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun	Hayır
-----------------------------	-------

Ekipman

Satır sayısı	2
Rayların adeti	0
aksesuarlanabilir	Evet
Flanş plakaları için açılış sayısı	2
Uzatılabilir	Evet
Topraklama terminal bloğu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP30
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Ateşe dayanıklılık	-