



FD62DN

**Vega D, siva üstü, 1050x550x193mm, 144 modül, dağıtım**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitleme modu siva üstü montaj

**Konfigürasyon**

modül sayısı 144

**Elektrik akımı**

Anma akımı 160 A

**Boyutlar**

Kurulan ürünün derinliği 193 mm

İç derinlik 189 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 1050 mm

Kurulu ürünün genişliği 550 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 2 mm

**Kapak, kapı**

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

**Materyaller**

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

**Kurulum, montaj**

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

**Bağlantı**

Boru girişlerinin sayısı 4

**Ekipman**

Satır sayısı 6

Rayların adeti 6

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Evet

Topraklama terminal bloğu Evet

Nötr klemens Hayır

Sinyal geiř kapisı

Hayır

### Standartlar

Avrupa ynetmelięi WEEE

ilgili

### Emniyet

Koruma indeksi IP

IP30

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II