



FD62DN

Vega D, sıva üstü, 1050x550x193mm, 144 modül, dağıtım

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 144

Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği 193 mm

İç derinlik 189 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 1050 mm

Kurulu ürünün genişliği 550 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 2 mm

Kapak, kapı

Kapı kilit numarası 0

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

Bağlantı

Boru girişlerinin sayısı 4

Ekipman

Satır sayısı 6

Rayların adeti 6

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Evet

Topraklama terminal bloğu Evet

Nötr klemens Hayır

Sinyal geçiş kapısı Hayır

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu

IK07

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II

atishalogenfreeexternallymaintained

No