



FU22GN

**Vega D,537x550x182mm, 48 modül, sıva altı, boş**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitlenme modu sıva altı montaj

**Konfigürasyon**

modül sayısı 48

**Elektrik akımı**

Anma akımı 160 A

**Boyutlar**

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 182 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 537 mm

Kurulum yüksekliği 537 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

**Kapak, kapı**

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

**Materyaller**

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

**Kurulum, montaj**

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

**Ekipman**

Satır sayısı 2

Genişlikte bölüm adeti 2

Rayların adeti 0

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Hayır

Topraklama terminal blođu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geiş kapısı	Hayır

#### **Standartlar**

Avrupa yönetmeliđi WEEE	ilgili deđil
-------------------------	--------------

#### **Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma indeksi IP	IP30
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Ateşe dayanıklılık	-