



FU32GN

Vega D,687x550x182mm, 72 modül, sıva altı, boş

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı 72

Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

Boyutlar

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 182 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 687 mm

Kurulum yüksekliği 687 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

Kapak, kapı

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

Ekipman

Satır sayısı 3

Genişlikte bölüm adedi 2

Rayların adedi 0

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir Hayır

Topraklama terminal blođu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geiş kapısı	Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliđi WEEE	ilgili deđil
-------------------------	--------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma indeksi IP	IP30
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Ateşe dayanıklılık	-