



FU42DN

**Vega D, 837x550x150mm, 96 modül, sıva altı**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitleme modu sıva altı montaj

**Konfigürasyon**

modül sayısı 96

**Elektrik akımı**

Anma akımı 160 A

**Boyutlar**

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 150 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 837 mm

Kurulum yüksekliği 837 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

**Kapak, kapı**

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

**Materyaller**

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

**Kurulum, montaj**

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

**Bağlantı**

Boru girişlerinin sayısı 4

**Ekipman**

Satır sayısı 4

Genişlikte bölüm adeti 2

Rayların adeti 4

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı 2

Uzatılabilir	Hayır
Topraklama terminal bloğu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Hayır

#### **Standartlar**

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

#### **Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II
atishalogenfreeexternallymaintained	No