



FU52DN

## Vega D, 987x550x150mm, 120 modül, Sıva altı

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı 120

#### Elektrik akımı

Anma akımı 160 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 110 mm

Kurulan ürünün derinliği 150 mm

İç derinlik 110 mm

Monte edilen ürünün yüksekliği 987 mm

Kurulum yüksekliği 987 mm

Kurulu ürünün genişliği 600 mm

Bölme birimlerindeki genişlik 24

Yan duvar malzemesinin kalınlığı 1 mm

Dahili genişlik 550 mm

#### Kapak, kapı

Kapak tipi Çentik ile

Kapak tipi yok / kapalı

Şeffaf kapak veya kapı Hayır

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi toz boya kaplı

#### Kurulum, montaj

Dış mekan kullanımına uygun Hayır

#### Bağlantı

Boru girişlerinin sayısı 4

#### Ekipman

Satır sayısı 5

Genişlikte bölüm adeti 2

Rayların adeti 5

aksesuarlanabilir Evet

Flanş plakaları için açılış sayısı	2
Uzatılabilir	Hayır
Topraklama terminal bloğu	Hayır
Nötr klemens	Hayır
Sinyal geçiş kapısı	Hayır

#### **Standartlar**

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

#### **Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK07
Koruma indeksi IP	IP30
Koruma sınıfı	Koruma sınıfı II