



HA725025

Oluklu pano kanalı halojensiz HA7 25x25mm açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 25 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 25 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk açık gri

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme PC-ABS

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 10

Dahili/faydalı kesit 275 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 7

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 14

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

sıcaklık

Ortam sıcaklığı

-25...90 °C