



HA740025

oluklu pano kanalı HA7 40x25, açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 40 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 25 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk açık gri

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme PC-ABS

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 22

Dahili/faydalı kesit 605 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 15

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 30

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

Yanmaz sınıflandırma M1

