



HA740060

oluklu pano kanalı HA7 40x60, açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 40 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 60 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

Renk açık gri

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Malzeme PC-ABS

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 54

Dahili/faydalı kesit 1568 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 39

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 75

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

sıcaklık

Ortam sıcaklığı

-25...90 °C