



HA760060

## oluklu pano kanalı HA7 60x60, açık gri

### Teknik özellikler

#### Mimari

|          |       |
|----------|-------|
| Bükülgen | Hayır |
|----------|-------|

#### Konfigürasyon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Yan duvar konfigürasyonu | oluklu |
|--------------------------|--------|

#### Elektrik akımı

|                        |      |
|------------------------|------|
| Akım kaçacağı, durağan | Evet |
|------------------------|------|

#### Boyutlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kanal yüksekliği | 60 mm   |
| Uzunluk          | 2000 mm |
| Kanal genişliği  | 60 mm   |
| Yuva genişliği   | 6 mm    |
| dil genişliği    | 6.5 mm  |

#### Kapak, kapı

|             |        |
|-------------|--------|
| Kapak şekli | gevşek |
|-------------|--------|

#### Materyaller

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Renk              | açık gri            |
| RAL rengi         | RAL 7035 - Açık gri |
| Malzeme           | PC-ABS              |
| Yüzey işleme tipi | işlenmemiş          |

#### Kurulum, montaj

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Taban delme | EN 50085-2-3: 1999 |
|-------------|--------------------|

#### Kablo

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Kablo sayısı 1,5 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 102                  |
| Dahili/faydalı kesit                                  | 2708 mm <sup>2</sup> |
| Kablo sayısı 2,5 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 73                   |
| Kablo sayısı 1,0 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 142                  |

#### Standartlar

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Avrupa yönergesi RoHS | gönüllü uyum |
| UL 94 sınıflandırması | V0           |

#### Emniyet

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | Yes |
| Yanmaz sınıflandırma                | M1  |

