



HA760100

oluklu pano kanalı HA7 60x100, açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen	Hayır
----------	-------

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu	oluklu
--------------------------	--------

Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan	Evet
----------------------	------

Boyutlar

Kanal yüksekliği	60 mm
Uzunluk	2000 mm
Kanal genişliği	100 mm
Yuva genişliği	6 mm
dil genişliği	6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli	gevşek
-------------	--------

Materyaller

Renk	açık gri
RAL rengi	RAL 7035 - Açık gri
Malzeme	PC-ABS
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme	EN 50085-2-3: 1999
-------------	--------------------

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm ² -% 40 dolum derecesi	175
Dahili/faydalı kesit	4608 mm ²
Kablo sayısı 2,5 mm ² -% 40 dolum derecesi	125
Kablo sayısı 1,0 mm ² -% 40 dolum derecesi	243

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS	gönüllü uyum
UL 94 sınıflandırması	V0

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Yanmaz sınıflandırma	M1

