



HA780100

oluklu pano kanalı HA7 80x100, açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Hayır

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 80 mm

Uzunluk 2000 mm

Kanal genişliği 100 mm

Yuva genişliği 6 mm

dil genişliği 6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli gevşek

Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme EN 50085-2-3: 1999

Sabitleme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 261

Dahili/faydalı kesit 6548 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 187

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 362

Standartlar

Onaylar EN50085-2-3

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

REACH uyumlu Yes

RoHS uyumlu Yes

Halojen içermez

Yes

Yanmaz sınıflandırma

M1

sıcaklık

Ortam sıcaklığı

-25...90 °C