



HA780120

oluklu pano kanalı HA7 80x120, açık gri

Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen	Hayır
----------	-------

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu	oluklu
--------------------------	--------

Elektrik akımı

Akım kaçacağı, durağan	Evet
------------------------	------

Boyutlar

Kanal yüksekliği	80 mm
Uzunluk	2000 mm
Kanal genişliği	120 mm
Yuva genişliği	6 mm
dil genişliği	6.5 mm

Kapak, kapı

Kapak şekli	gevşek
-------------	--------

Materyaller

RAL rengi	RAL 7035 - Açık gri
Yüzey işleme tipi	işlenmemiş

Kurulum, montaj

Taban delme	EN 50085-2-3: 1999
Sabitleme tipi	taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm ² -% 40 dolum derecesi	315
Dahili/faydalı kesit	7898 mm ²
Kablo sayısı 2,5 mm ² -% 40 dolum derecesi	226
Kablo sayısı 1,0 mm ² -% 40 dolum derecesi	438

Standartlar

Onaylar	EN50085-2-3
Avrupa yönergesi RoHS	gönüllü uyum
UL 94 sınıflandırması	V0

Emniyet

REACH uyumlu	Yes
RoHS uyumlu	Yes

Halojen içermez	Yes
Yanmaz sınıflandırma	M1

sıcaklık

Ortam sıcaklığı	-25...90 °C
-----------------	-------------