



HAB404



Yük ayırıcı 4P 40A

Teknik özellikler

Mimari

Kutup sayısı	4 P
kutup türü	4 P
Pano tipi	Sabit kasa

Fonksiyonlar

Ters yöne çevirme şalteri	Hayır
---------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	3.42
--------------	------

Kontroller ve göstergeler

Entegre motor sürücüsü	Hayır
------------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	380 / 415 V
Frekans	50 Hz

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	800 V
Anma darbe dayanım gerilimi	8000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	40 A
Anma akımı	40 A
gl-gG sigortalı kısa devre akımı	50 kA
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	1.26 kA
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	40 A
AC23 kategori A'da anma çalışma akımı	40 A
AC23 kategori B'ye göre geçerli akım derecesi	40 A

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	3.6 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	0.9 W
AC1'de 400 V ile temas derecesi	26 kW

Kapak, kapı

Birbirine kenetlenebilir	Evet
--------------------------	------

Bağlantı

Baęlantı kesiti rijit kablo	16mm ²
Baęlantı tipi	vidalı
Ekipman	
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	0
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	0
Deęiřtirme kontaęı olarak yardımcı kontakların sayısı	0
İsteęe baęlı motor sürücüsü	Hayır
Standartlar	
Standart metin	IEC 60947-3
Emniyet	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Kullanım kořulları	
çalıřtırma sıcaklıęı	-20...70 °C