



HAB404



## Yük ayırıcı 4P 40A

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	4 P
Pano tipi	Sabit kasa

#### Fonksiyonlar

Ters yöne çevirme şalteri	Hayır
---------------------------	-------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	3.42
--------------	------

#### Kontroller ve göstergeler

Entegre motor sürücüsü	Hayır
------------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	380 / 415 V
Frekans	50 Hz

#### Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	800 V
Anma darbe dayanım gerilimi	8000 V

#### Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	40 A
Anma akımı	40 A
gl-gG sigortalı kısa devre akımı	50 kA
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	1.26 kA
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	40 A
AC23 kategori A'da anma çalışma akımı	40 A
AC23 kategori B'ye göre geçerli akım derecesi	40 A

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	3.6 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	0.9 W
AC1'de 400 V ile temas derecesi	26 kW

#### Kapak, kapı

Birbirine kenetlenebilir	Evet
--------------------------	------

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti rijit kablo	16mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------

**Ekipman**

Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	0
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı	0
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı	0
İsteğe bağlı motor sürücüsü	Hayır

**Standartlar**

Standart metin	IEC 60947-3
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı	-20...70 °C
----------------------	-------------