



HXF004H

Açma kapama Serbest Bırakma h1600 200-240V AC

Teknik özellikler

Voltaj

DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	220 / 240 V

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	3.4 W
---	-------

Ekipman

Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
--	---

Normalde açık kontak olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
--	---

Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontaktların sayısı	0
--	---

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Kullanım koşulları

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
---	---

Rakım	2000 m
-------	--------