



HXF004H

Açma kapama Serbest Bırakma h1600 200-240V AC

Teknik özellikler

Voltaj

| | |
|---------------------|-------------|
| DC kontrol gerilimi | 0 V |
| AC komut gerilimi | 220 / 240 V |

Frekans

| | |
|---------|--------------|
| Frekans | 50 ila 60 Hz |
|---------|--------------|

Güç

| | |
|---|-------|
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 3.4 W |
|---|-------|

Ekipman

| | |
|---|---|
| Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontaktarın sayısı | 0 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Normalde açık kontak olarak yardımcı kontaktarın sayısı | 0 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontaktarın sayısı | 0 |
|---|---|

Kullanım koşulları

| | |
|---|---|
| IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi | 3 |
|---|---|

| | |
|-------|--------|
| Rakım | 2000 m |
|-------|--------|