



HXF042H

### Teknik özellikler

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	200 / 230 V
besleme gerilimi tipi	AC
Frekans	50/60 Hz

#### Voltaj

DC kontrol gerilimi	0 V
AC komut gerilimi	200 / 230 V
DC'de anma çalışma gerilimi	0 V

#### Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	24 W
---	------

#### Standartlar

Avrupa yönergesi RoHs	gönüllü uyum
Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili

#### Kullanım koşulları

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Rakım	2000 m