



HYC003H

Teknik özellikler

Mimari

Kutup sayısı 3 P

Elektrik akımı

Anma akımı 250 A

Kablo

Kablo materyali Cu

Kullanım koşulları

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi 3

Rakım 2000 m