



KDN180B

## İzoleli bara 1P 80A çatal 16mm<sup>2</sup> 57M

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	1 P
kutup türü	1 P

#### Uyumluluk

Uyumlu referanslara yöneliktir	Modular devices
--------------------------------	-----------------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	415 V
--------------------------	-------

#### Voltaj

maksimum çalışma gerilimi	230 V
---------------------------	-------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	80 A
------------	------

#### Boyutlar

Uzunluk	1000 mm
Bara aralığı	17.8 mm

#### Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

#### Kurulum, montaj

Aksesuarlı cihaza uygun	Hayır
-------------------------	-------

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti rijit kablo	16mm <sup>2</sup>
Nötr baralı ürün için uygun	Hayır

#### Ekipman

Yerleştirilecek cihazların sayısı	57
-----------------------------------	----

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

#### Kullanım koşulları

İzolasyonlu	Evet
-------------	------