



KDN363B

## İzoleli bara 3P 63A çatal 10mm<sup>2</sup> 57M

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı 3 P

#### Uyumluluk

Uyumlu referanslara yöneliktir Modular devices

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue 230 / 400 V

#### Voltaaj

maksimum çalışma gerilimi 400 V

#### Elektrik akımı

Anma akımı 63 A

#### Boyutlar

Uzunluk 1000 mm

Bara aralığı 17.8 mm

#### Kurulum, montaj

Aksesuarlı cihaza uygun Hayır

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti rijit kablo 10mm<sup>2</sup>

Nötr baralı ürün için uygun Hayır

Konnektör tipi bara çatal

#### Ekipman

Bağlantı sayısı 57 C

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

#### Kullanım koşulları

İzolasyonlu Evet