



KDN363B

## İzoleli bara 3P 63A çatal 10mm<sup>2</sup> 57M

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

#### Uyumluluk

Uyumlu referanslara yöneliktir	Modular devices
--------------------------------	-----------------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 400 V
--------------------------	-------------

#### Voltaaj

maksimum çalışma gerilimi	400 V
---------------------------	-------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	63 A
------------	------

#### Boyutlar

Uzunluk	1000 mm
Bara aralığı	17.8 mm

#### Kurulum, montaj

Aksesuarlı cihaza uygun	Hayır
-------------------------	-------

#### Bağlantı

Bağlantı kesiti rijit kablo	10mm <sup>2</sup>
Nötr baralı ürün için uygun	Hayır
Konnektör tipi	bara çatal
Bağlantı tipi	vidalı / hızlı bağlantılı

#### Ekipman

Bağlantı sayısı	57 C
-----------------	------

#### Kullanım koşulları

İzolasyonlu	Evet
-------------	------