



KDN380B

İzoleli bara 3P 80A çatal 16mm² 57M

Teknik özellikler

Mimari

Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

Uyumluluk

Uyumlu referanslara yöneliktir	Modular devices
--------------------------------	-----------------

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 400 V
--------------------------	-------------

Voltaj

maksimum çalışma gerilimi	400 V
---------------------------	-------

Elektrik akımı

Anma akımı	80 A
------------	------

Boyutlar

Uzunluk	1000 mm
Bara aralığı	17.8 mm

Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

Kurulum, montaj

Aksesuarlı cihaza uygun	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti rijit kablo	16mm ²
Nötr baralı ürün için uygun	Hayır
Konnektör tipi	bara çatal
Bağlantı tipi	vidalı / hızlı bağlantılı

Ekipman

Bağlantı sayısı	57 C
-----------------	------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Kullanım koşulları

İzolasyonlu	Evet
-------------	------