



L2222



### Teknik özellikler

#### Mimari

Bükülgen Evet

#### Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

#### Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan Evet

#### Boyutlar

Uzunluk 500 mm

Yuva genişliği 8 mm

dil genişliği 4.5 mm

#### Materyaller

Renk açık gri

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 18

Dahili/faydalı kesit 154 mm<sup>2</sup>

Kablo sayısı 2,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 13

Kablo sayısı 1,0 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 20

#### Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

#### sıcaklık

Ortam sıcaklığı -25...90 °C