



L2242



#### Teknik özellikler

##### Mimari

|          |      |
|----------|------|
| Bükülgen | Evet |
|----------|------|

##### Konfigürasyon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Yan duvar konfigürasyonu | oluklu |
|--------------------------|--------|

##### Elektrik akımı

|                      |      |
|----------------------|------|
| Akım kaçığı, durağan | Evet |
|----------------------|------|

##### Boyutlar

|                |        |
|----------------|--------|
| Uzunluk        | 500 mm |
| Yuva genişliği | 8 mm   |
| dil genişliği  | 4.5 mm |

##### Materyaller

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Renk              | açık gri   |
| Yüzey işleme tipi | işlenmemiş |

##### Kablo

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Kablo sayısı 1,5 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 81                  |
| Dahili/faydalı kesit                                  | 620 mm <sup>2</sup> |
| Kablo sayısı 2,5 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 53                  |
| Kablo sayısı 1,0 mm <sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi | 101                 |

##### Standartlar

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Avrupa yönergesi RoHS | gönüllü uyum |
| UL 94 sınıflandırması | V0           |

##### Emniyet

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | Yes |
|-------------------------------------|-----|

##### sıcaklık

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ortam sıcaklığı | -25...90 °C |
|-----------------|-------------|