



LS501



Teknik özellikler

Mimari

Kutup sayısı	1 P
kutup türü	1 P

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	AC
-----------------------	----

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	690 V
-------------------------	-------

Elektrik akımı

Anma akımı	32 A
------------	------

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	75 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	7.4 W
---	-------

Ekipman

aksesuarlanabilir	Evet
-------------------	------

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...50 °C
----------------------	------------

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
---	---

Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...80 °C
--------------------------	-------------