



LS501



### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	1 P
kutup türü	1 P

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	AC
-----------------------	----

#### Voltaj

anma izolasyon gerilimi	690 V
-------------------------	-------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	32 A
------------	------

#### Sigorta

Karakter Sigortası	gG ; aM
Sigorta Büyüklüğü	10.3 x 38

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	75 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	18 mm

#### Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	7.4 W
---	-------

#### Ekipman

aksesuarlanabilir	Evet
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...50 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...80 °C