



LS503



Teknik özellikler

Mimari

| | |
|--------------|-----|
| Kutup sayısı | 3 P |
| kutup türü | 3 P |

Konfigürasyon

| | |
|--------------|---|
| modül sayısı | 3 |
|--------------|---|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|-----------------------|----|
| besleme gerilimi tipi | AC |
|-----------------------|----|

Voltaj

| | |
|-------------------------|-------|
| anma izolasyon gerilimi | 690 V |
|-------------------------|-------|

Elektrik akımı

| | |
|------------|------|
| Anma akımı | 32 A |
|------------|------|

Sigorta

| | |
|--------------------|-----------|
| Karakter Sigortası | gG ; aM |
| Sigorta Büyüklüğü | 10.3 x 38 |

Boyutlar

| | |
|--------------------------------|-------|
| Kurulan ürünün derinliği | 75 mm |
| Monte edilen ürünün yüksekliği | 83 mm |
| Kurulu ürünün genişliği | 54 mm |

Frekans

| | |
|---------|--------------|
| Frekans | 50 ila 60 Hz |
|---------|--------------|

Güç

| | |
|---|--------|
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 11.1 W |
|---|--------|

Ekipman

| | |
|-------------------|------|
| aksesuarlanabilir | Evet |
|-------------------|------|

Kullanım koşulları

| | |
|---|-------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...50 °C |
| IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi | 3 |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -25...80 °C |