



LS601



## sigorta anahtarı 1P 50A 690V L51 aksesuarlı 1,5M

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	1 P
kutup türü	1 P

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1.5
--------------	-----

#### Elektrik akımı

Anma akımı	50 A
------------	------

#### Sigorta

Karakter Sigortası	gG ; aM
--------------------	---------

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	93 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	107 mm
Kurulu ürünün genişliği	26.25 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	6.098 W
---	---------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...40 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...80 °C