



LS603



## sigorta anahtarı 3P 50A 690V L51 aksesuarlı 4,5M

### Teknik özellikler

#### Mimari

Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

#### Konfigürasyon

modül sayısı	4.5
--------------	-----

#### Elektrik akımı

Anma akımı	50 A
------------	------

#### Sigorta

Karakter Sigortası	gG ; aM
--------------------	---------

#### Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	93 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	107 mm
Kurulu ürünün genişliği	78.75 mm

#### Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	19 W
-------------------------------------------	------

#### Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili
-------------------------	--------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...40 °C
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	3
Saklama/taşıma sıcaklığı	-25...80 °C