



M5690



Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Evet

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan Evet

Boyutlar

Kanal yüksekliği 10 mm

Uzunluk 250 mm

Kanal genişliği 10 mm

Yuva genişliği 8 mm

dil genişliği 4.5 mm

Materyaller

Renk açık gri

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Sabitlenme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 8

Dahili/faydalı kesit 100 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 5

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 10

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained Yes

sıcaklık

Ortam sıcaklığı -25...90 °C