



M5692



#### Teknik özellikler

##### Mimari

Bükülgen Evet

##### Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

##### Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan Evet

##### Boyutlar

Uzunluk 500 mm

Yuva genişliği 8 mm

dil genişliği 4.5 mm

##### Materyaller

Renk açık gri

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

##### Kurulum, montaj

Sabitlenme tipi taban delme

##### Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 46

Dahili/faydalı kesit 379 mm<sup>2</sup>

Kablo sayısı 2,5 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 30

Kablo sayısı 1,0 mm<sup>2</sup> -% 40 dolum derecesi 57

##### Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

##### sıcaklık

Ortam sıcaklığı -25...90 °C