



M5693



Teknik özellikler

Mimari

Bükülgen Evet

Konfigürasyon

Yan duvar konfigürasyonu oluklu

Elektrik akımı

Akım kaçağı, durağan Evet

Boyutlar

Uzunluk 500 mm

Yuva genişliği 8 mm

dil genişliği 4.5 mm

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Kurulum, montaj

Sabitlenme tipi taban delme

Kablo

Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi 81

Dahili/faydalı kesit 620 mm²

Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi 53

Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi 101

Standartlar

Avrupa yönergesi RoHS gönüllü uyum

UL 94 sınıflandırması V0

Emniyet

REACH uyumlu Yes

RoHS uyumlu Yes

Halojen içermez Yes

sıcaklık

Ortam sıcaklığı -25...90 °C