



MZ201



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	0.5
--------------	-----

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	230 / 415 V
besleme gerilimi tipi	AC

Voltaj

anma izolasyon gerilimi	4000 V
maksimum çalışma gerilimi	240 V
DC'de anma çalışma gerilimi	12 / 250 V

Elektrik akımı

AC1 ile geçerli akım derecelendirmesi	6 A
Anma akımı	6 A
Elektrik devresi için I _{minimum} =f(U=12V DC)	0.3 A
I _{minimum} = f (U = 230 V DC)	0.6 A
Elektrik devresi için I _{minimum} =f(U=400V AC)	3 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	40 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	80 mm
Kurulu ürünün genişliği	9.5 mm

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	0.1 W
---	-------

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	6000
Mekanik operasyon sayısı	12000

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,2Nm
Fabrikada monte edilmiş	Hayır

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	6mm ²
--------------------------------	------------------

Baęlantı kesiti rijit kablo	10mm ²
Kontakların türü	1NK+1NA
Baęlantı tipi	vidalı
Ekipman	
NC kontaklarının adeti	1
NO kontaklarının adeti	1
INV kontaklarının adeti	0
Emniyet	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Kullanım kořulları	
çalıştırma sıcaklığı	-25...60 °C
Hava nem koruması	95% / 80°C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C